

HOLEX**Mono beszűrő késtartó homlokbeszúráshoz, jobbos, Ø tartomány beszúrárs
D1 / D2: 340/999mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	278043 340/999
GTIN	4062406601980
Árucikk kategória	22B

Leírás**Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029 – 278036 sz. beszűrő lapkákhoz.

Figyelem:

D_1 = minimális Ø az 1. beszúráshoz / D_2 = maximális Ø az 1. beszúráshoz.

$D_2 = 999$ a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Műszaki leírás

Maximális 1. beszúrási Ø D_2	999 mm
Minimális 1. beszúrási Ø D_1	340 mm
Max. fogásmélység t_{max}	14 mm
Szárszélesség b	20×20 mm
Csavar	279816 4
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beszúrási szélesség w	3; 4 mm
Termék fajtája	Lapkatartó betét

