

**HOLEX****Mono besúró késtartó homlokbesúráshoz, balos, Ø tartomány besúrás  
D1 / D2: 90/130mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 278046 90/130 |
| GTIN              | 4062406602185 |
| Árucikk kategória | 22B           |

**Leírás****Kivitel:**

Minden méret csak egy lapkafészekkel két besúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).  
278029 – 278036 sz. besúró lapkákhoz.

**Figyelem:**

$D_1$  = minimális Ø az 1. besúráshoz /  $D_2$  = maximális Ø az 1. besúráshoz.

$D_2 = 999$  a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

**Műszaki leírás**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Maximális 1. besúrási Ø $D_2$ | 130 mm           |
| Max. fogásmélység $t_{max}$   | 14 mm            |
| Minimális 1. besúrási Ø $D_1$ | 90 mm            |
| Szárszélesség b               | 25×25 mm         |
| Csavar                        | 279816 4         |
| Felhasználás módja            | balos            |
| belső hűtés                   | nem              |
| Besúrási szélesség w          | 3; 4 mm          |
| Termék fajtája                | Lapkatartó betét |

