

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, balos, Típus: SET1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Árucikk kategória	29W

Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	110 mm
Középtelődás L ₃	4 mm
Középtelődás L ₃	6,5 mm
Középtelődás L ₃	9 mm
Középtelődás L ₃	6 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Kés ISO kódja	A0608H SCLCR/L06
Kés ISO kódja	A0810J SCLCR/L06

Kés ISO kódja	A1012K SDUCR/L07
Kés ISO kódja	A0810H SDUCR/L07
Fejhossz L ₁	27,5 mm
Fejhossz L ₁	27 mm
Fejhossz L ₁	22 mm
Fejhossz L ₁	22,5 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	10 mm
Nyak szélessége L ₄	8 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	8 mm
Befogási magasság L ₂	7 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0608/06 mm

260033 0608/06

Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0810/06 mm	260033 0810/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1012/06 mm	260033 1012/06
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 1216/06 mm	260033 1216/06
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8