

**HOLEX****Furatkés készlet acél belső hűtés nélkül, jobbos, Típus: SET1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtés nélkül.

**Műszaki leírás**

Fejhossz L <sub>1</sub>	27 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	27,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm

Kés ISO kódja	S1216K SDUCR07
Kés ISO kódja	S0810J SCLCR06
Kés ISO kódja	S1012K SCLCR06
Kés ISO kódja	S0810H SCLCR06
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	4 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6,5 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	110 mm
Teljes hossz L	100 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 0602..
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8