

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, SmCo₅, Ø: 25mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085922 25 |
| GTIN | 2050000965241 |
| Árucikk kategória | 08Q |

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|-------------|
| Maximális hőállóság | 200 °C |
| Menetes persely | igen |
| Ø | 25 mm |
| Súly | 33 g |
| Névleges tartóerő | 150 N |
| Menet | M4 mm |
| Munkadarab felülete | horganyzott |
| Magasság | 7 mm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Magasság menettel | 14 mm |
| Mágnesmag anyaga | SmCo ₅ |
| Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M4 | 085921 M4 |
|---|-----------|