

HOLEX**Digitális tolómérő HCT Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412790 300
GTIN	4062406629458
Árucikk kategória	42A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő **Bluetooth 5.0 kapcsolattal**. Jól leolvasható LCD kijelző. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Jó fogású felület. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható. Programozható automatikus kikapcsolás, valamint a SLEEP üzemmód programozható automatikus elérése a HCT APP-en keresztül. Mélységmérő nélkül.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,0005 coll
Sorozat	HCT
Leolvasás	0,01 mm
Méréstartomány	0 - 300 mm
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Windows App

Szabvány	ISO 13385
Csőr hossz	65 mm
Mélységmérő van	nem
Elem típusa	Gombelem
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 sz. CR2032
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 300 mm	021010 300

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236