

Vészhelyzeti zuhanyzó, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	984160 1
GTIN	662641922402
Árucikk kategória	97S

Leírás

Kivitel:

Padlóra szerelhető vészhelyzeti zuhany kombináció szem- és arczuhannyal. Beltéri használathoz alkalmas. Nyitott nemesacél edény a jobb korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. A vészhelyzeti zuhany a kézikarral működtethető. A szem- / arczuhany a nyomólappal vagy a lábpedállal működtethető. ANSI szabvány szerint. Horganyzott acél, porszórt bevonatú csővezetékekkel.

Műszaki leírás

Mélység	741 mm
BSP csatlakozó menet	1.1/4 coll
Beépítési helyzet	padlóra szerelve
Magasság	2252 mm
Felhasználási tartomány	Belső
Szélesség	350 mm
Áramlási nyomás	2 - 6 bar

Szem-arczuhany átfolyási értékek	12 l/min
Áramlási nyomás	29 psi
Vészhelyzeti zuhanyzó átfolyási értékek	76 l/min
Termék fajtája	Vészhelyzeti zuhanyzó