



Dugókulcs készlet, 1/4 col négyszög szerszám övtáskával és bitekkel 40 darabos, Alkotóelemek száma: 40



Rendelési adatok

Rendelés száma	680204 40
GTIN	4010995446840
Árucikk kategória	63K

Leírás

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

Bitek, C 6,3, Phillipshez: 2 db 1; 2 méret

Bitek, C 6,3, Pozidrivhoz: 3 db 1; 2; 3 méret

Bit, C 6,3, hornyoshoz: 3 db 0,6×4,5; 0,8×5,5; 1,2×6,5 méret

Bitek, C 6,3, Torx®-hoz: 7 db TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Bitek, C 6,3, belső hatszöghöz: 4 db 3; 4; 5; 6 méret

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 13 db 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

Adapter dugókulcshoz: 1 db 1/4 col külső hatszög – 1/4 col külső négyszög

Közbetét, D 6,3: 1 db 1/4 col bitekhez, C 6,3

Írányváltós kerepes hajtószár: 1 db

Hosszabbító: 2 db 75; 150 mm

Kardáncsukló: 1 db

Csavarhúzó markolat: 1 db

Tárolás:: Funkciós táska övcsipesszel

Műszaki leírás

Tartalom (db)	40
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	3-6 mm
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó furattal
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Hossz	185 mm
Szélesség	110 mm
Magasság	70 mm
Termék fajtája	Dugókulcs