

## Rúd­mágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 20
GTIN	2050000964824
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt rúd­mágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

### Műszaki leírás

Maximális rövidítési méret, hátoldal	6 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Névleges tartóerő	35 N
Maximális hőállóság	220 °C
Magasság	25 mm
Ø	20 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

