

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 10
GTIN	4062406649531
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	5 mm
Gyűrű $\varnothing D$	20,9 mm
Kulcs hossza L	153 mm
Gyűrűmagasság h_2	7,6 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Pofaszélesség b	21,9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

