

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 16
GTIN	4062406649593
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Pofamagasság h_1	6,9 mm
Kulcs hossza L	207 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyűrű $\varnothing D$	31,4 mm
Pofaszélesség b	34,4 mm
Gyűrűmagasság h_2	10,5 mm
Kulcsnyílás	16 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

