

**Villáskulcs/racsnis csillagkulcs készlet tokban, Kulcsok száma: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614815 10
GTIN	4062406649692
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Praktikus textil felgöngyölhető tokban.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 614805 sz. kulcs 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19. méretben.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	10
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 8 mm	614805 8
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 9 mm	614805 9
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 10 mm	614805 10
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 11 mm	614805 11
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 13 mm	614805 13
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 14 mm	614805 14
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 16 mm	614805 16
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 17 mm	614805 17
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 18 mm	614805 18
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs Kulcsnyílás 19 mm	614805 19