

**HOLEX****Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614828 14
GTIN	4062406649784
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Kulcs hossza L	192 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	14 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	6,4 mm
Pofaszélesség b	30,4 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	9,3 mm
Gyűrű Ø D	28,4 mm
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs