



Villáskulcs/racsnis csillagkulcs készlet tokban irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsok száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	614838 5
GTIN	4062406649845
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Praktikus textil felgöngyölhető tokban.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Tartalom:

1-1 db 614828 sz. kulcs 8; 10; 13; 16; 17 méretben.

Műszaki leírás

Kulcsok száma	5
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Racsnis, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs

Tartozék

Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 8 mm	614828 8
Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 10 mm	614828 10
Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 13 mm	614828 13
Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 16 mm	614828 16
Villáskulcs/racsnis csillagkulcsirányváltós, 15°-ban hajlított Kulcsnyílás 17 mm	614828 17