



Állandó mágneses csukló 1 oldalas mágneses, AlNiCo



Rendelési adatok

Rendelés száma	085960
GTIN	2050000965371
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

A mágnes tömbök **tetszőleges szögben** rögzíthetők.
Hőálló max. 220 °C-ig, 1 mágneses oldal.

Műszaki leírás

Egy tömb szélessége	29 mm
Egy tömb magassága	25 mm
Maximális névleges tartóerő	120 N
Maximális hőállóság	220 °C
Egy tömb hossza	60 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Mágnescsukló

