

Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 32
GTIN	2050000965135
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	150 N
Maximális hőállóság	220 °C
Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális rövidítési méret, hátoldal	3 mm
Ø	32 mm
Magasság	35 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

