

HOLEX**Erős mágnes védőlappal, AlNiCo, Teljes magasság: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085934 20
GTIN	4045197372543
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Patkó alakú erős mágnes.
- Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.

Műszaki leírás

Teljes magasság	20 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Névleges tartóerő	45 N
Pólus mélysége	8 mm
Pólus szélessége	20 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Erős mágnes

