

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, SmCo₅, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085922 10
GTIN	2050000964954
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	20 N
Maximális hőállóság	200 °C
Menetes persely	igen
Súly	4,5 g
Ø	10 mm
Menet	M3 mm
Magasság menettel	11,5 mm

Munkadarab felülete	horganyzott
Mágnemag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M3	085921 M3
---	-----------