

**Erős mágnes védőlappal, AlNiCo, Teljes magasság: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085934 25
GTIN	4045197372567
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Patkó alakú erős mágnes.
- Mágnes rögzítő furattal (35 és 41 méret 2 furattal).
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

Kis vasalkatrészek megtartására, emelésére, válogatására vagy elektromos relékbe, mérőműszerekbe stb. történő beépítésre.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	550 °C
Pólus mélysége	9,5 mm
Pólus szélessége	25,4 mm
Teljes magasság	25 mm
Névleges tartóerő	90 N
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Erős mágnes

