

**HOLEX****Fazékmágnes védőlappal, AlNiCo, Ø: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085940 27
GTIN	4045197372772
Árucikk kategória	02A

**Leírás****Kivitel:**

- Az acélköpeny megmunkálása nincs káros hatással a mágnesre.
- Lefelé irányított mágneses erő az alumínium gyűrűbe ágyazás miatt.
- Rögzítő menet a mágnes felületén.
- A mágneses anyag maximum 220 °C-ig hőálló.

**Felhasználás:**

Beépítés készülékekbe, rögzítéshez vagy emeléshez.

**Műszaki leírás**

Névleges tartóerő	61 N
Maximális hőállóság	220 °C
Magasság	25 mm
Rögzítőmenet a mágnesfejben	M6 mm
Ø	27 mm
Munkadarab felülete	Acél

Mágnestag anyaga	AlNiCo
Termék fajta	Fazékmágnest