


Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, Neodímium, Ø: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085923 20
GTIN	2050001737687
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 80 °C-ig.
- Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Ø	20 mm
Névleges tartóerő	140 N
Munkadarab felülete	horganyzott
Súly	15 g
Magasság	6 mm
Maximális hőállóság	80 °C
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

