

Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 6
GTIN	2050000964800
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális rövidítési méret, hátoldal	2 mm
Maximális hőállóság	220 °C
Magasság	10 mm
Ø	6 mm
Névleges tartóerő	2 N
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögztítő mágnes

