

**Garant****VHM tóruszmaró HPC DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC / RS1: 20/4,0 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	206358 20/4,0
GTIN	4045197527844
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Speciális bevonat** a hosszú élettartam és a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.  
Kiegyensúlyozási fok G2,5.

**Ni alapú ötvözetek** marásához, 35°-os spirállal.

Fogak száma Z: 4

Spirálszög: 35 fok

Szár: DIN 6535 HB, h6

Kiegyensúlyozási fok szárral: G 2,5 HB-vel

Fogak száma Z: 4

Élhossz L<sub>c</sub>: 41 mm

Vágóél rádiusz R<sub>1</sub>: 4 mm

Teljes hossz L: 104 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Előtolás f<sub>z</sub> másolómaráshoz Inconel®-ben: 0,062 mm

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Vágóél rádiusz R <sub>1</sub>	4 mm
Fogak száma Z	4
Előtolás f <sub>z</sub> másolómaráshoz Inconel®-ben	0,062 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	41 mm
Teljes hossz L	104 mm

Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HB-vel
Szár	DIN 6535 HB, h6
Spirálszög	35 fok
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 6527
Típus	N
Tűrés névleges Ø	f8
Spirálszög tulajdonságai	egyenlőtlen
Élek felosztása	egyenlőtlen
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,05 \times D$ másolómarásnál
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	$0,2 \times D$ oldalazásnál
belső hűtés	nem
Forgácsolási stratégia	HPC
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Ujjmaró

## Szolgáltatások

Nyak kialakítása Típus FRST	209900 FRST
Szárköszörülés biztonsági funkciók zsugorbefogóhoz Szerszám szár Ø-je 20 mm	SZ2025 20