

**Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	148150 7
GTIN	4045197814937
Árucikk kategória	12L

Leírás**Kivitel:**

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 14,5 - 36 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M25 – M58

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 20 - 45 mm

Teljes hossz: 1120 mm

Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	20 - 45 mm
Teljes hossz	1120 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M25 – M58
Befogási tartomány □	14,5 - 36 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas