



Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 6



Rendelési adatok

Rendelés száma	148150 6
GTIN	4045197814920
Árucikk kategória	12L

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 9 - 24 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M16 – M42

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 11 - 32 mm

Teljes hossz: 900 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány □	9 - 24 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M16 – M42
Teljes hossz	900 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	11 - 32 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas