



Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	148150 5
GTIN	4045197814913
Árucikk kategória	12L

Leírás

Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 7 - 20 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M12 – M33

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 9 - 26 mm

Teljes hossz: 700 mm

Műszaki leírás

Befogási tartomány □	7 - 20 mm
Teljes hossz	700 mm
Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	9 - 26 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M12 – M33
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas