



## Fordítóvas, állítható megerősített, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	148150 2
GTIN	4045197814883
Árucikk kategória	12L

### Leírás

#### Kivitel:

Edzett szorítópofákkal és acél karral. Szűk helyeken történő használathoz az egyik acél kar lecsavarozható.

Megerősített kivitel. Minden méret **kiváló minőségű kovácsolt acél házzal és tömör acél markolatokkal.**

Szabvány: DIN 1814

Befogási tartomány □: 3 - 9 mm

Kézi menetfúró DIN 352: M4 – M12

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206: 5 - 10 mm

Teljes hossz: 280 mm

### Műszaki leírás

Kézi dörzsár Ø-höz DIN 206	5 - 10 mm
Kézi menetfúró DIN 352	M4 – M12
Befogási tartomány □	3 - 9 mm
Teljes hossz	280 mm
Szabvány	DIN 1814
Termék fajtája	Fordítóvas