

HOLEX**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313745 315
GTIN	4067263152347
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°.

Finom mart hornyok és fogazás, **nem barnított**.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horony szélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Szélesség B	50 mm
Tokmány típus	315 mm
Hossz L	145 mm
Furattávolság a	30 mm
Furattávolság b	30 mm

Menet DIN 912	M14
Horonyszélesség D	18 mm
Magasság H	50 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák