

**Garant****Nagyoló-simító homlok-palástmaró NF, TiN, Ø×szélesség js16: 50X36 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	182520 50X36
GTIN	4045197096975
Árucikk kategória	11U

**Leírás****Kivitel:****Hátraköszörült profil.****Nagyoló-simító maró** sík profiltetővel.**Figyelem:** $f_z$  ha  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Furat Ø H7: 22 mm

Fogak száma Z: 6

Előtolás  $f_z$  szélezéshez acélban  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	6
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Furat Ø H7	22 mm
Előtolás $f_z$ szélezéshez acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Szárkivitel	furattal
Teljes magasság	36 mm

Bevonat	TiN
Szerszámananyag	HSS Co 5
Szabvány	DIN 1880 T1
Maróprofil	NF
Tűrés névleges Ø	js16
Homlok-palástmaró befogó	Illesztő horonnyal
Spirálszög	27 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
belső hűtés	nem
Sarokletörés szöge	90 fok
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Palástmaró