



Nylon spiráltömlő 1/4 col csatlakozóval, Használható tömlőhossz: 2,5m



Rendelési adatok

Rendelés száma	080057 2,5
GTIN	4062406734831
Árucikk kategória	02A

Leírás

Kivitel:

Rugalmas nylon tömlő. Hőálló -60 / +60 °C között.

Tartalom:

1-1 db sárgaréz gyorscsatlakozó és tömlőcsonk.

Műszaki leírás

Tömlő külső Ø	8 mm
Használható tömlőhossz	2,5 m
Hőmérséklettartomány	-60 - 60 °C
Gyorscsatlakozó	1/4 coll
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Tömlő belső Ø	6 mm
Termék fajtája	Tömlő

Tartozék

Gyorscsatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó
1/4 coll

080171 1/4