

SWISS TOOLS

Furatkés szár rezgéscsillapított, HSK-T, Szár Ø / Ø D – A méret: 63/25-161mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Árucikk kategória	36D

Leírás**Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

Előny:

- **Termelékenység növekedés - az elfojtott rezgéseknek köszönhetően a technológiai adatok jelentősen növelhetőek.**
- **Jobb felületminőség.**
- **Nagyobb folyamatbiztonság.**
- **Jobb forgácsolévezetés.**

Felhasználás:

Cserélhető fejek felfogásához.

Figyelem:

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	161 mm
Szár Ø	63 mm
Ø D	25 mm
Befogó	HSK-T
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

