

SWISS TOOLS

**Furatkés szár rezgéscsillapított, PSC, Szár Ø / Ø D – A méret: 63/40-238mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Kivitel:**

- **Hatékony esztergáló megmunkáláshoz.**
- **Balos és jobbos forgású megmunkáláshoz.**

**Előny:**

- **Termelékenység növekedés - az elfojtott rezgéseknek köszönhetően a technológiai adatok jelentősen növelhetőek.**
- **Jobb felületminőség.**
- **Nagyobb folyamatbiztonság.**
- **Jobb forgácsolévezetés.**

**Felhasználás:**

Cserélhető fejek felfogásához.

**Figyelem:**

Hozzávaló cserélhető fejeket lásd a 264826 – 264827 cikkszámokon.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	63 mm
A-méret kinyúlási hossz	238 mm
Ø D	40 mm
Befogó	PSC
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés szár

