

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 16
GTIN	4062406735166
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Alkalmazható:**

SOGX 050204 váltólapkák.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	48 mm
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D	16
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 050204
Teljes hossz L	109 mm
Sorozat	Power Drill
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	78 mm

Váltólapka csavar készlet	239700 5IP (0,38 Nm)
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró