

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 17
GTIN	4062406735173
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkákkal.

**Alkalmazható:**

SOGX 060305 váltólapkák.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Power Drill
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Teljes hossz L	113 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	51 mm
Névleges Ø D	17
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	82 mm

Vágóélek száma Z	2
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró