

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, Ø DC: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 20
GTIN	4062406738716
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,3 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5×D-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Alkalmazható:**

SOGX 070306 váltólapkák.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	123 mm
Vágóélek száma Z	2
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Sorozat	Power Drill
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	60 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	92 mm
Névleges Ø D	20

Váltólapka ISO kód	SOGX 070306
Váltólapkás fúró furatmélység max.	3xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró