

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 21
GTIN	4062406738723
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	SOGX 070306
Hasznos hossz L ₁	63 mm
Névleges Ø D	21
ABS® szár Ø D _s	50 mm
Kinyúlási hossz L _A	95 mm
Sorozat	Power Drill
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	126 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 6IP1 (1,0 Nm)

Váltólapkás fúró furatmélység max.	3xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró