

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3xD, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234020 32
GTIN	4062406738792
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,3 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	63 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 110509
Hasznos hossz L ₁	96 mm
Sorozat	Power Drill
Kinyúlási hossz L _A	135 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 15IP (2,8 Nm)
Névleges Ø D	32
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz L	173 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	3xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró