

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 17
GTIN	4062406738846
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

ABS® szár Ø D _s	50 mm
Váltólapka csavar készlet	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Teljes hossz L	147 mm
Névleges Ø D	17
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305
Vágóélek száma Z	2
Hasznos hossz L ₁	85 mm
Sorozat	Power Drill
Kinyúlási hossz L _A	116 mm

Váltólapkás fúró furatmélység max.	5xD
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró