

**Garant****GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 18
GTIN	4062406738860
Árucikk kategória	21S

**Leírás****Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

**Furattűrés:** – 0,1 / + 0,35 mm

**Leírás:**

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

**Felhasználás:**

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

**Alkalmazható:**

SOGX 060305 váltólapkák.

**Ajánlás:**

**Megfúrásakor** csökkentse az előtolást 70%-ra.

**Műszaki leírás**

Sorozat	Power Drill
Teljes hossz L	152 mm
Névleges Ø D	18
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	90 mm
Kinyúlási hossz L <sub>A</sub>	121 mm
Vágóélek száma Z	2
Váltólapka ISO kód	SOGX 060305

Váltólapka csavar készlet	239700 6IP2 (0,6 Nm)
ABS® szár Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró