

Garant**GARANT Power Drill váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5xD, Ø DC: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	234025 40
GTIN	4062406738983
Árucikk kategória	21S

Leírás**Kivitel:**

A csavart hűtőcsatornák biztosítják a maximális stabilitást, mivel a fúrómag nem gyengül.

Furattűrés: – 0,1 / + 0,35 mm

Leírás:

A maximális teljesítmény és méretpontosság érdekében. Nehéz fúrási helyzetekben is 5xD-ig.

Felhasználás:

A 234030 - 234098 sz. váltólapkával.

Alkalmazható:

SOGX 130511 váltólapkák.

Ajánlás:

Megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Műszaki leírás

Sorozat	Power Drill
Kinyúlási hossz L _A	243 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 130511
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D	40
ABS® szár Ø D _s	63 mm
Teljes hossz L	281 mm

Váltólapka csavar készlet	239700 20IP (6,3 Nm)
Hasznos hossz L ₁	200 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ABS
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró