

SWISS TOOLS

**Esztergakés jobbos, PSC, Szár Ø / lapkaméret: 40/16HPmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	320415 40/16HP
GTIN	2050002063044
Árucikk kategória	36D

**Leírás****Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.  
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Szár Ø	40 mm
Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
Lapkaméret	16HP
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Hozzávaló váltólapka	16E..
Befogó	PSC
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Szár típusa	Üreges szárú kúp

Termék fajtája

Esztergakés