

SWISS TOOLS

Esztergákés balos, HSK-T, Szár Ø / lapkaméret: 40/16HPmm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	320116 40/16HP
GTIN	2050002062993
Árucikk kategória	36D

Leírás**Figyelem:**

A hozzávaló 320001 sz. **HP fúvókát** külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Szár Ø	40 mm
Lapkaméret	16HP
Tengelyek csúcstávolsága f	27 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Hozzávaló váltólapka	16E..
Befogó	HSK-T
Felhasználás módja	jobbos
Befogó szabvány	ISO 12164-3
belső hűtés	igen
Szár típusa	Üreges szárú kúp

Termék fajtája

Esztergakés