

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT ESD, Kesztyűméret: 8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094304 8
GTIN	4062406745639
Árucikk kategória	01H

Leírás**Kivitel:**

MASTER FIT szerelőkesztyű. Innovatív, vizes bázisú PU nitril bevonattal a pontosság, rugalmasság és tapintási érzet érdekében száraz munkakörnyezetben. Finom szerkezetű felület a tenyéren a magas színvonalú nemesítésnek köszönhetően. **Érintőképernyőhöz használható,** így a kesztyű levétele nélkül használhatóak az okostelefonok és más érintőképernyők. Hosszú élettartamú a nagyon nagy kopásállóságnak köszönhetően. DMF mentes és Öko-Tex® által tanúsított.

Véd az elektrosztatikus kisüléssel szemben.**Szabvány:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Kesztyűméret	8
Sorozat	MASTER FIT
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	12
Kesztyű tulajdonságai	Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Felhasználás	többször használatos
EN 388	4131X
Hordozóanyag	Lycra® / poliamid
Bevonat	Nitril / PU
Felhasználási tartomány	Univerzális
Felhasználási tartomány	Pontosság
Festék	kék / fekete
Termék fajtája	ESD kesztyű