

Garant**Kesztyű pár MASTER FIT ESD, Kesztyűméret: 12****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 094304 12 |
| GTIN | 4062406745677 |
| Árucikk kategória | 01H |

Leírás**Kivitel:**

MASTER FIT szerelőkesztyű. Innovatív, vizes bázisú PU nitril bevonattal a pontosság, rugalmasság és tapintási érzet érdekében száraz munkakörnyezetben. Finom szerkezetű felület a tenyéren a magas színvonalú nemesítésnek köszönhetően. **Érintőképernyőhöz használható,** így a kesztyű levétele nélkül használhatóak az okostelefonok és más érintőképernyők. Hosszú élettartamú a nagyon nagy kopásállóságnak köszönhetően. DMF mentes és Öko-Tex® által tanúsított.

Véd az elektrosztatikus kisüléssel szemben.**Szabvány:**

EN 388, EN ISO 21420

EN 16350

Figyelem:

Azok a kesztyűk, melyek védenek az elektrosztatikus kisülésektől, nem szigetelik a kezét az elektromos feszültségtől. Nem alkalmasak feszültség alatt álló vezetékeken végzett munkához vagy áramütés elleni védelemként, csupán a termék védelmét szolgálják.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Kesztyűméret | 12 |
| Sorozat | MASTER FIT |
| Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Tartalom | 12 |
| Kesztyű tulajdonságai | Érintőképernyőhöz alkalmas |
| Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Felhasználás | többször használatos |
| EN 388 | 4131X |
| Hordozóanyag | Lycra® / poliamid |
| Bevonat | Nitril / PU |
| Felhasználási tartomány | Univerzális |
| Felhasználási tartomány | Pontosság |
| Festék | kék / fekete |
| Termék fajtája | ESD kesztyű |