

**Kompakt sarokcsiszoló, Típus: 7222816****Rendelési adatok**

Rendelés száma	077111 7222816
GTIN	4014586895017
Árucikk kategória	03F

Leírás**Kivitel:**

FEIN – kompakt sarokcsiszoló Ø 125 mm.

- **Robusztus, nagyteljesítményű motor napi használatra.**
- **Magas szintű felhasználó védelem a visszaütés felügyeletnek, újraindulás elleni védelemnek és antivibrációs markolatnak köszönhetően.**
- **Erősen túlterhelhető a közvetlen motorhűtésnek köszönhetően, a hajtóműfej 90°-ként elforgatható (optimális kapcsoló állás a felhasználástól függően).**
- **A csiszolóanyag gyors, szerszám nélküli cseréje a gyorszorító anyának köszönhetően.**

Tartalom:

Markolat, védőburkolat, felfogó anya, kulcs.

Műszaki leírás

Hálózati feszültség	240 V
Max. vibráció EN szerint	6 m/s ²
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Különlegesség	rövid felépítés
Teljesítményfelvétel	1700 W
Gyártó jelölése	CG17-125
Maximális vágási mélység	35 mm
Súly	2,4 kg
Ismételt bekapcsolódás elleni védelem	igen
Hálózati frekvencia	50 Hz
Maximális fordulatszám	11500 min ⁻¹
Termék fajtája	Sarokcsiszoló