



## Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 19mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 621341 19     |
| GTIN              | 4062406750701 |
| Árucikk kategória | 62C           |

### Leírás

**Kivitel:**

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

### Műszaki leírás

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Rövid oldal profilja        | 12-szög            |
| Profil                      | 12-szög dugókulcs  |
| Profil                      | Lapos-csavarhúzó   |
| Kulcs hossza L <sub>1</sub> | 205 mm             |
| Kulcs hossza L <sub>2</sub> | 50 mm              |
| Furat Ø F                   | 13 mm              |
| Kulcsnyílás                 | 19 mm              |
| Hosszú oldal profilja       | 6-szög             |
| Szög                        | 90 - 95 fok        |
| Alapanyag                   | Króm-vanádium acél |
| Felület                     | Krómozott          |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | igen      |
| Termék fajtája                     | Dugókulcs |