

**HOLEX****Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	621341 11
GTIN	4062406750626
Árucikk kategória	62C

**Leírás****Kivitel:**

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Műszaki leírás**

Rövid oldal profilja	12-szög
Furat Ø F	8 mm
Kulcsnyílás	11 mm
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Lapos-csavarhúzó
Hosszú oldal profilja	6-szög
Kulcs hossza L <sub>1</sub>	136 mm
Kulcs hossza L <sub>2</sub>	32 mm
Szög	90 - 95 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Krómozott
Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás	igen
Termék fajtája	Dugókulcs