



Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 16mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 621341 16 |
| GTIN | 4062406750671 |
| Árucikk kategória | 62C |

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Profil | Lapos-csavarhúzó |
| Furat Ø F | 11 mm |
| Kulcs hossza L ₂ | 44 mm |
| Kulcsnyílás | 16 mm |
| Kulcs hossza L ₁ | 178 mm |
| Rövid oldal profilja | 12-szög |
| Hosszú oldal profilja | 6-szög |
| Szög | 90 - 95 fok |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs |