

HOLEX**Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 21 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 621341 21 |
| GTIN | 4062406750718 |
| Árucikk kategória | 62C |

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Kulcs hossza L ₂ | 55 mm |
| Profil | 12-szög dugókulcs |
| Profil | Lapos-csavarhúzó |
| Furat Ø F | 15 mm |
| Hosszú oldal profilja | 6-szög |
| Rövid oldal profilja | 12-szög |
| Kulcsnyílás | 21 mm |
| Kulcs hossza L ₁ | 225 mm |
| Szög | 90 - 95 fok |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | Krómozott |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás | igen |
| Termék fajtája | Dugókulcs |