

HOLEX**Pipakulcs, hajlított, Kulcsnyílás: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	621341 22
GTIN	4062406750725
Árucikk kategória	62C

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt, rendkívül nagy igénybevételhez, különösen szoros illesztésű kulcsnyílással. Speciális, üreges alak hosszan kiálló tőcsavarokon lévő anyákhoz is. Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás. A 6-os és 7-es méret mindkét oldalon 6-szög, 8-as mérettől a hosszú száron 6-szög, a rövid száron 12-szög. Kb. 90 – 95°-ban hajlított.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Hosszú oldal profilja	6-szög
Profil	12-szög dugókulcs
Profil	Lapos-csavarhúzó
Rövid oldal profilja	12-szög
Kulcs hossza L ₁	225 mm
Kulcs hossza L ₂	55 mm
Furat Ø F	15 mm
Kulcsnyílás	22 mm
Szög	90 - 95 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott

Mindkét oldalon azonos kulcsnyílás

igen

Termék fajtája

Dugókulcs